



VF212PP

### golf enc. porta opaca 2 filas 24M

#### Características técnicas

##### Tensão

|                |             |
|----------------|-------------|
| Tensão nominal | 400 - 400 V |
|----------------|-------------|

##### Instalação, montagem

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Adequado para utilização no exterior | Não |
|--------------------------------------|-----|

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

##### Corrente elétrica

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 63 A |
|------------------|------|

##### Equipamento

|                  |   |
|------------------|---|
| Número de calhas | 2 |
|------------------|---|

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de filas | 2 |
|-----------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de secções | 1 |
|-------------------|---|

|           |     |
|-----------|-----|
| Com fecho | Não |
|-----------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Tem bloco de bornes neutro | Sim |
|----------------------------|-----|

##### Capacidade

|                   |    |
|-------------------|----|
| Número de módulos | 24 |
|-------------------|----|

##### Funções

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Com entradas de conduta | Sim |
|-------------------------|-----|

##### Dimensões

|        |        |
|--------|--------|
| Altura | 418 mm |
|--------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Largura | 382 mm |
|---------|--------|

|              |          |
|--------------|----------|
| Profundidade | 97,50 mm |
|--------------|----------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Altura embutida | 382 mm |
|-----------------|--------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Largura incorporada | 318 mm |
|---------------------|--------|

##### Tampa, porta

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Número de portas de armário | 1 |
|-----------------------------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
| Número de bloqueios | 0 |
|---------------------|---|

##### Dimensões

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Profundidade da montagem | 72 mm |
|--------------------------|-------|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Número de unidades de largura | 12 |
|-------------------------------|----|

##### Tampa, porta

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| A porta/tampa é transparente | Não |
|------------------------------|-----|

##### Materiais

|          |          |
|----------|----------|
| Material | Plástico |
|----------|----------|

|            |      |
|------------|------|
| Código RAL | 9010 |
|------------|------|

|     |             |
|-----|-------------|
| Cor | Branco puro |
|-----|-------------|

##### Equipamento

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Possui bloco de terminais de ligação à terra | Sim |
|----------------------------------------------|-----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Possui placa de montagem | Não |
|--------------------------|-----|

##### Materiais

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Resistente aos raios ultravioleta | Não |
|-----------------------------------|-----|

##### Segurança

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Classe de proteção | Classe de isolamento II |
|--------------------|-------------------------|

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Resistência ao impactos IK | IK07 |
|----------------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP40 |
|-----------------------|------|

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Recebe fechadura | Fechadura em opção<br>Sem bloqueio |
|------------------|------------------------------------|

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Ensaio de fio incandescente | 650 °C |
|-----------------------------|--------|

---

**Sustentabilidade**

---

Conformidade RoHs

Sim

---