



VH12EP

Caja emp. pared hueca golf VH,1 fila, 12M, con puerta opaca blanca

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal 400 - 400 V

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores No

Montaje en Pared hueca

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 63 A

Potencia

Pérdida de potencia máxima por armario a $\Delta T=20K$ 12 W

Equipo

Número de carriles 1

Número de filas 1

Número de sección en anchura 1

Con cierre No

Tiene bloque de terminales neutro No

Capacidad

Número de módulos 12

Número de terminales de semimódulos por rail 24

Funciones

Con entradas de conductos Sí

Dimensiones

Altura 356,50 mm

Anchura 348 mm

Profundidad 94,50 mm

Altura de la instalación 321 mm

Anchura de instalación 314 mm

Cubierta, puerta

Número de puertas de armario 1

Número de bloqueos 0

Dimensiones

Profundidad de montaje 90 mm

Número de unidades de ancho 12

Cubierta, puerta

La puerta/cubierta es transparente No

Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos

Materiales

Material Plástico

Código RAL 9010

Colour Blanco puro

Equipo

Tiene bloque de terminales de conexión a tierra Sí

Materiales

Resistente a los rayos ultravioleta Sí

Equipo

Tiene placa de montaje No

Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Cierre a presión Sin bloqueo
Ensayo del hilo incandescente	850 °C

Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----