




20262079

## Temperaturregler mit Wechsler und Serie R.classic polarweiß, glänzend

### Technische Eigenschaften

#### Architektur

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Steuer-/Bedienelement | Drehknopf |
|-----------------------|-----------|

#### Elektrischer Strom

|                  |      |
|------------------|------|
| Nennstrom        | 5 A  |
| Max. Schaltstrom | 10 A |

#### Spannung

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 250 - 250 V |
| Nennspannung | 250 V       |

#### Spannungsversorgung

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Versorgungsspannung | 230 V AC |
|---------------------|----------|

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Einstellungen

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Sollwert Komforttemperatur | 5 - 30 °C |
|----------------------------|-----------|

#### Werkstoff

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Farbe      | Polarweiß            |
| RAL Nummer | 9010                 |
| Glanzgrad  | Glänzend             |
| Werkstoff  | Metall<br>Kunststoff |
| Oberfläche | Unbehandelt          |

#### Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 71 mm |
| Breite | 71 mm |
| Tiefe  | 50 mm |

#### Bildschirm

|             |      |
|-------------|------|
| Mit Display | Nein |
|-------------|------|

#### Ausstattung

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Schalt-Temperaturdifferenz      | 0,50 K               |
| Ausführung Raumtemperaturregler | Raumtemperaturregler |
| Fühlerart                       | Bimetall             |
| Mit Heizung                     | Ja                   |

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

#### Anschluss

|            |             |
|------------|-------------|
| Kontaktart | 1x Wechsler |
|------------|-------------|

#### Einsatzbedingungen

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Energieeffizienzklasse | I (1%) |
|------------------------|--------|

#### Texte

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Montageart             | Ohne Spreizkrallen          |
| Anschlussart           | Mit Schraubklemmen          |
| Thermische Rückführung | Mit thermischer Rückführung |
| Aufdruck               | Mit Aufdruck                |

#### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |