



VH12NA

Caja emp. pared hueca golf VH,1 fila, 12M, con puerta opaca blanca

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal	400 - 400 V
-----------------	-------------

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Pared hueca

Corriente eléctrica

Corriente nominal IN	63 A
----------------------	------

Potencia

Pérdida de potencia máxima por armario a $\Delta T=20K$	12 W
---	------

Equipo

Número de perfiles DIN	1
Número de filas	1
Número de sección en anchura	1
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No

Capacidad

Número de módulos	12
Número de terminales de semimódulos por rail	24

Funciones

Con entradas de conductos	Sí
---------------------------	----

Dimensiones

Altura	356,50 mm
Anchura	348 mm
Profundidad	94,50 mm
Altura de la instalación	321 mm
Anchura de instalación	314 mm

Tapa, puerta

Número de puertas de armario	1
Número de bloqueos	0

Dimensiones

Profundidad del montaje	89 mm
Número de unidades en ancho	12

Tapa, puerta

La puerta/cubierta es transparente	No
Tipo de puerta de armario	Puerta simple

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

Materiales

Material	Plástico
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro

Equipo

Tiene bloque de bornes de conexión a tierra	Sí
---	----

Materiales

Resistente a los rayos ultravioleta	No
-------------------------------------	----

Equipo	
Tiene placa de montaje	No
Seguridad	
Clase de protección	Clase de aislamiento II
Clase de protección de entrada (IP)	IP30
Tipo de cerradura	Cierre a presión Sin bloqueo
Ensayo del hilo incandescente	850 °C
Clase de protección con puerta	IP30
Sostenibilidad	
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí