




85421101

### Regolatore luce a pulsante (R, L) 2 fili / 3 fili Serie 1930/R.classic

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tensione d'esercizio | 230 - 230 V |
|----------------------|-------------|

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Materiali

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Materiale | Metallo<br>Plastica |
|-----------|---------------------|

##### Serie

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Profondità di installazione | 32 mm    |
| Altezza                     | 71 mm    |
| Larghezza                   | 71 mm    |
| Profondità                  | 33,20 mm |

##### Architettura

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Elemento di controllo/comando | Pulsante singolo |
|-------------------------------|------------------|

##### Potenza

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Potenza assorbita in stand-by | 0,30 W |
|-------------------------------|--------|

##### Illuminazione

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Lampade LED dimmerabili da 230 V | 3 - 120 W |
| Potenza della lampada LED        | 250 W     |

##### Condizioni d'uso

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

##### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 0 |
|------------------|---|

##### Testo

|                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Principio regolazione luce   | Impostazione automatica del principio di regolazione luce in funzione del carico (processo autoDetect) |
| Fusibile                     | Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)                   |
| Tipo di montaggio            | Con graffe a espansione                                                                                |
| Tipo di connessione          | Con morsetti a vite                                                                                    |
| Ingresso unità di estensione | Senza ingressi di derivazione 230 V                                                                    |
| Utilizzo e comando           | Nessuna interfaccia Bluetooth                                                                          |

##### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Sì |
|-----------------|----|