



HW4P425FB

Interrupitor automático ACB HW4 2500A 4P 120kA fijo unidad de disparo sentinel

Características técnicas

Corriente eléctrica

|                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Corriente nominal asignada                                                  | 2500 A |
| Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2 | 120 kA |
| Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 230 V CA según IEC60947-2      | 100 kA |
| Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 400 V CA según IEC60947-2      | 100 kA |

Endurancia

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Endurancia mecánica en número de maniobras | 20000 |
|--------------------------------------------|-------|

Tensión

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Tensión asignada de aislamiento Ui             | 1000 V  |
| Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 12000 V |
| Tipo de alimentación de tensión                | CA      |

Resistencia

|                     |      |
|---------------------|------|
| Resistencia interna | 7 µΩ |
|---------------------|------|

Arquitectura

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Número de polos                      | 4    |
| Tipo de construcción del dispositivo | Fijo |

Sostenibilidad

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH – libre de SVHC | Sí |
| Conforme con RoHS     | Sí |