




HW1N410FB

Interrupor automático ACB HW1 1000A 4P 42kA fijo p.unidad de disparo sentinel

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	1000 A
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2	42 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 230 V CA según IEC60947-2	42 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 400 V CA según IEC60947-2	42 kA

Endurancia

Endurancia eléctrica en número de ciclos	8000
Endurancia mecánica en número de maniobras	30000

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	1000 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	12000 V
Tipo de alimentación de tensión	CA

Resistencia

Resistencia interna	25 $\mu\Omega$
---------------------	----------------

Arquitectura

Número de polos	4
Tipo de construcción del dispositivo	Fijo

Disparo

Tiempo de respuesta al cierre	45 ms
-------------------------------	-------

Sostenibilidad

REACH – libre de SVHC	Sí
-----------------------	----