



FP54QS

Armoire,univers,QS,IP44,classe de protectionII,800x1050x205mm, inoccupé

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Hauteur                                    | 800 mm  |
| Largeur                                    | 1050 mm |
| Profondeur                                 | 205 mm  |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 1 mm    |

#### Sécurité

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Indice de protection IP | IP44                                              |
| Classe de protection    | Classe II                                         |
| Type de verrouillage    | Loquet rabattable et avec crémone<br>Sans serrure |
| Résistance aux chocs IK | IK09                                              |

#### Equipement

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Nombre de travée de large                | 4 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 8 |

#### Installation, montage

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Montage                     | Montage mural |
| Adapté à un usage extérieur | Non           |

#### Matière

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Couleur               | Blanc pur     |
| Code RAL              | 9010          |
| Traitement de surface | Thermolaquage |
| Matière               | Acier         |

#### Equipement

|                |   |
|----------------|---|
| Nombre rangées | 5 |
|----------------|---|

#### Cache, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes               | 2   |
| Nombre de serrure de la porte  | 1   |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 250 A |
|-------------------------|-------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|