




20262089

**R.1/R.3 Reg. temp. pom. ze stykiem zmiennym i el. centr. biały**

#### Właściwości techniczne

##### Architektura

Element sterujący/obsługowy Obrotowy

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 5 A

Maksymalny prąd łączeniowy 10 A

##### Napięcie

Napięcie znamionowe 230-230 V

##### Zasilanie

Napięcie zasilania 230 V AC

##### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

##### Ustawienia

Nastawa temperatury komfortowej 5 - 30 °C

##### Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Metal

Obróbka Tworzywo sztuczne

##### Wymiary

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 51 mm

##### Ekran

Z wyświetlaczem Nie

##### Sprzęt

Różnica temperatur powodująca przełączenie 0,50 K

Typ termostatu Termostat pokojowy

Powiązane sondy (czujniki) Bimetal

Z ogrzewaniem Tak

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

##### Rodzaj połączenia

Rodzaj styku 1x zmienny

##### Kompatybilność

Typ sterowania HVAC Ogrzewanie

Chłodzenie

##### Warunki użytkowania

Klasa efektywności energetycznej I (1%)

##### Dodatkowe informacje

Montaż Bez łapek rozporowych

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Recyrkulacja termiczna z termicznym sprzężeniem zwrotnym

Nadruk Z nadrukiem

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |