



WJC025

InterBP à fermeture porte-étiquette ateha complet

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Encastré En saillie
-------------	------------------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016
Finition	Brillant Mat
Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement	Laqué

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec habillage complet
--	--

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Dimensions

Profondeur de montage	33 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP41
Résistance aux chocs IK	IK04

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir simple
---------------------------	-----------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Textes

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	Poussoir, contact normalement ouvert

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----