

## Technické vlastnosti

### Elektrický proud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 10 A |
|-----------------|------|

### Architektura

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Typ pólu                 | 3P |
| Vypínací charakteristika | B  |

### Kapacita

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 3 |
|--------------|---|

### Hlavní elektrické atributy

|                                                                            |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I <sub>cn</sub> AC podle IEC 60898-1 | 10 kA |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|

### Instalace, montáž

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Jmenovitý utahovací moment horní svorky  | 2,80 - 2,80 Nm |
| Jmenovitý utahovací moment spodní svorky | 2,80 - 2,80 Nm |

### Napětí

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Provozní napětí AC                                 | 230 - 400 V |
| Typ napájecího napětí                              | AC          |
| Jmenovité izolační napětí                          | 500 V       |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí U <sub>imp</sub> | 4000 V      |

### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

### Připojení

|                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče | 1 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče       | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče                 | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vstupu se šrouby, pro plné vodiče                       | 1 - 35 mm <sup>2</sup> |

### Instalace, montáž

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Jmenovitý utahovací moment                 | 2,80 - 2,80 Nm  |
| Typ dolního připojení modulárních zařízení | Biconnect       |
| Typ horního připojení modulárních zařízení | Šroubová svorka |
| Možnost montáže v úhlu 360°                | Ano             |

### Bezpečnost

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Stupeň krytí IP      | IP20  |
| Vzdálenost od mřížky | 35 mm |

### Podmínky použití

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-2 | 2                               |
| Třída omezení energie I <sup>2</sup> t        | 3                               |
| Ochrana před vzdušnou vlhkostí                | Pro všechny klimatické podmínky |
| Provozní teplota                              | -25 - 70 °C                     |

### Výkon

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 5,80 W |
|----------------------------------------------|--------|

### Konektivita

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Typ připojení                                      | Šroubová svorka  |
| Zarovnání horního připojení pro modulární zařízení | Zarovnaná svorka |
| Zarovnání dolního připojení pro modulární zařízení | Zarovnaná svorka |

### Rozměry

|         |          |
|---------|----------|
| Výška   | 83 mm    |
| Šířka   | 52,50 mm |
| Hloubka | 70 mm    |

**Připojení**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Průřez flexibilního vodiče | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Průřez plného vodiče       | 1 - 35 mm <sup>2</sup> |

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|