



LNH30144M4T

### Fusible NH3 gTr 400V 144A indicateur central et préhenseur sous tension

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

|        |     |
|--------|-----|
| Courbe | gTr |
|--------|-----|

##### Fusible

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Taille de l'élément fusible | NH3 |
|-----------------------------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Caractéristique du fusible | gTr |
|----------------------------|-----|

##### Tension

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Type de tension d'alimentation | AC |
|--------------------------------|----|

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue | 400 - 400 V |
|------------------------------|-------------|

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Tension assignée CA 50 Hz | 400 - 400 V |
|---------------------------|-------------|

##### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 144 A |
|-------------------------|-------|

##### Conditions d'utilisation

|       |     |
|-------|-----|
| Isolé | Non |
|-------|-----|

##### Principaux attributs électriques

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1 | 100 kA |
|---------------------------------------------------------|--------|

##### Puissance

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 12.20 W |
|-----------------------------------|---------|

##### Dimensions

|         |        |
|---------|--------|
| Hauteur | 150 mm |
|---------|--------|

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 53 mm |
|---------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Profondeur | 80 mm |
|------------|-------|

##### Durabilité

|               |     |
|---------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
|---------------|-----|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Conformité REACH | Oui |
|------------------|-----|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|