



LNH00063M6A

**NH-Sicherungseinsatz NH00 690V aM 63A Kombimelder Griffflasche spannungsführend**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Auslösecharakteristik | aM |
|-----------------------|----|

**Sicherung**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Sicherungsgrösse         | NH00 |
| Sicherungscharakteristik | aM   |

**Spannung**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Versorgungsspannungsart         | AC          |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue   | 690 - 690 V |
| Bemessungsspannung bei AC 50 Hz | 690 - 690 V |

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 63 A |
|-----------|------|

**Einsatzbedingungen**

|          |      |
|----------|------|
| Isoliert | Nein |
|----------|------|

**Elektrische Hauptattribute**

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1 | 80 kA |
|------------------------------------------|-------|

**Leistung**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 3.40 W |
|---------------------------------------|--------|

**Abmessungen**

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 79 mm    |
| Breite | 20.80 mm |
| Tiefe  | 52.5 mm  |

**Nachhaltigkeit**

|               |    |
|---------------|----|
| Halogenfrei   | Ja |
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform  | Ja |