



BC225N

### Bloque diferencial para serie M/N 2P 25A 10mA tipo A

#### Características técnicas

##### Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 400 V
Tensión asignada de aislamiento Ui	500 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	4000 V

##### Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

##### Corriente eléctrica

Corriente diferencial asignada Idn	10 mA
Corriente nominal asignada	25 A

##### Arquitectura

Número de polos	2
Posición del neutro	Derecha

##### Capacidad

Número de módulos	2
-------------------	---

##### Conectividad

Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modulares	Bornes alineados
---	------------------

##### Dimensiones

Altura	70 mm
Anchura	35 mm
Profundidad	92 mm