




503501



Botão duplo, 2 ent., 1NA+1NF, 10A 250V

Características técnicas

Corrente elétrica

Poder de corte	10 A
Corrente de contacto momentânea	10 A

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Tecla dupla
--------------------------	-------------

Materiais

Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	41,60 mm
Profundidade da montagem	31,30 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	2
Tipo de botão de pressão	Contacto com botão de pressão em série
Com contacto de sinal de feedback	Não

Conetividade

Tipo de ligações	QuickConnect
------------------	--------------

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK07

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Texto

Impressão	Sem gravação
Modo de instalação	Com garras de expansão
Iluminação	Pode ser iluminado utilizando lâmpadas neon, incandescentes ou LED com terminal N Para iluminação ou monitorização de circuitos
Modo de comutação	1NA, 1NF, terminais de entrada separados
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

Adequado para

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim