



SRI04005

Трансформатор струму вимірювальний, розмір-BG413, 400/5A, 5BA, клас-1

Технічні характеристики

Функції

Клас точності	1
---------------	---

Потужність

Потужність	5 VA
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	4 W

Розміри

Діаметр отвору	28 mm
Висота	78 mm
Ширина	60 mm
Глибина	30 mm
Висота отвору	28 mm
Ширина отвору	40 mm

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Напруга

Номінальна напруга ізоляції Ui	3000 V
--------------------------------	--------

Умови використання

Робоча температура	-40 - 40 °C
Температура зберігання / транспортування	-40 - 40 °C

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	1.5 - 6 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	1.5 - 6 mm ²

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP10
-----------------------------------	------

Електричний струм

Макс. інтенсивність первинного струму	400 A
Макс. інтенсивність вторинного струму	5 A

Sustainability

Без галогену	Yes
Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes