



SU214

Brzęczyk modułowy 12V 78dB

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	0,33 A
-----------------	--------

Wymiary

Wymiary	80 x 18 mm
Wysokość	80 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	65 mm

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 40 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-25 - 60 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	4 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	6 mm ²

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	4 W
Pobór mocy VA	4 VA

Sprzęt

Poziom dźwięku	78
----------------	----

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	8 - 12 V
--	----------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Ilustracje | Rysunki

