



LNH0125M4

**NH-Sicherungseinsatz NH00 gG 400V 125A Doppelkennmelder Lasche spannungsführend**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Auslösecharakteristik gG

**Sicherung**

Sicherungsgrösse NH00

Sicherungscharakteristik gG

**Spannung**

Versorgungsspannungsart AC

Bemessungsbetriebsspannung Ue 400 - 400 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz 400 - 400 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 125 A

**Einsatzbedingungen**

Isoliert Nein

**Elektrische Hauptattribute**

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1 100 kA

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 6 W

**Abmessungen**

Höhe 79 mm

Breite 21 mm

Tiefe 51 mm

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja