



HW4W340DS

Offener Lasttrennschalter 4000A 3P HW4 Einschubtechnik

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	4000 A
Kurzzeitstromfestigkeit Ausschaltvermögen lcw t=1 S bei 220 - 240 V AC IEC 60947-3	85 kA
Kurzzeitstromfestigkeit Ausschaltvermögen lcw t=1 S bei 380 - 415 V AC IEC 60947-3	85 kA

Architektur

Polanzahl	3
Gerätebauform	Einschubtechnik

Spannung

Isolationsspannung Ui	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	12000 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja