



AEX482C

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-32A 100mA A Typ

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	32 A
Bemessungsfehlerstrom I _{dn}	100 mA
Ausschaltvermögen I _{cn} bei 400 V AC nach IEC60898-1	10 kA
Nennstrom bei -25°C	39.90 A
Nennstrom bei -20°C	39.30 A
Nennstrom bei -15°C	38.60 A
Nennstrom bei -10°C	37.90 A
Nennstrom bei -5°C	37.20 A
Nennstrom bei 0°C	36.50 A
Nennstrom bei 5°C	35.80 A
Nennstrom bei 10°C	35.10 A
Nennstrom bei 15°C	34.30 A
Nennstrom bei 20°C	33.60 A
Nennstrom bei 25°C	32.80 A
Nennstrom bei 30°C	32 A
Nennstrom bei 35°C	31.20 A
Nennstrom bei 40°C	30.30 A
Nennstrom bei 45°C	29.40 A
Nennstrom bei 50°C	28.50 A
Nennstrom bei 55°C	27.50 A
Nennstrom bei 60°C	26.50 A

Architektur

Auslösecharakteristik	C
Polanzahl	4
Position Neutralleiter	Links Rechts
Polart	4P
Polanzahl abgesichert	4

Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

Sicherheit

Typ des Fehlerstromschutzes	A
Schutzart IP	IP20

Spannung

Versorgungsspannungsart	AC
-------------------------	----

Elektrischer Strom

Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom I _{cs} AC nach IEC60898-1	10 kA
---	-------

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 - 400 V
Isolationsspannung U _i	500 V
Isolationsfestigkeit	2 kV
Stossspannungsfestigkeit	4000 V

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen I _{cn} AC nach IEC60898-1	10 kA
--	-------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment Untere Klemme	2 - 2 Nm
Nominales Drehmoment Obere Klemme	2 - 2 Nm

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	1 - 16 mm ²
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	1 - 25 mm ²

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	2 - 2 Nm
360° Montagemöglichkeit	Ja

Einsatzbedingungen

Energiebegrenzungsklasse I ² t	3
Grad der Verunreinigung nach IEC60664 / IEC60947-2	2
Betriebstemperatur	-25 - 40 °C

Abmessungen

Höhe	84 mm
Breite	71 mm
Tiefe	70 mm

Installation, Montage

Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte	Schraubanschluss
Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte	biconnect

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	14.60 W
---------------------------------------	---------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----