




20301909



## Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, S.1/B.x, bílá mat

### Technické vlastnosti

#### Architektura

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Řídicí/ovládací prvek | Otočný |
|-----------------------|--------|

#### Elektrický proud

|                    |      |
|--------------------|------|
| Jmenovitý proud    | 4 A  |
| Max. spínací proud | 10 A |

#### Napětí

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Jmenovité napětí | 230-230 V |
|------------------|-----------|

#### Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Napájecí napětí | 230 V AC |
|-----------------|----------|

#### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Nastavení

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Požadovaná komfortní teplota | 5 - 30 °C |
|------------------------------|-----------|

#### Materiál

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Barva            | Polární bílá       |
| Kód RAL          | 9010               |
| Povrchová úprava | Matná              |
| Materiál         | Kov<br>Umělá hmota |

#### Rozměry

|         |          |
|---------|----------|
| Výška   | 71 mm    |
| Šířka   | 71 mm    |
| Hloubka | 50,90 mm |

#### Obrazovka

|             |    |
|-------------|----|
| S displejem | Ne |
|-------------|----|

#### Vybavení

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Rozdíl spínací teploty | 0,50 K             |
| Typ termostatu         | Pokojový termostat |
| Typ senzoru            | Bimetal            |
| S ohříváčem            | Ano                |

#### Bezpečnost

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP20 |
|-----------------|------|

#### Připojení

|              |    |
|--------------|----|
| Typ kontaktu | 1R |
|--------------|----|

#### Přenos

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Typ řízení HVAC | Vytápění |
|-----------------|----------|

#### Podmínky použití

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Třída energetické účinnosti | I (1%) |
|-----------------------------|--------|

#### Texty

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Způsob montáže      | Bez rozpěrných přichytek                           |
| Typ připojení       | S bezšroubovými svorkami                           |
| Tepelná recirkulace | S tepelnou zpětnou vazbou                          |
| Potisk              | S potiskem                                         |
| Spojka              | Se samostatným připojením pro noční pokles teploty |

**Udržitelnost**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |