



VB318MMP

**Ormar, vega, NŽ, hybrid, 1 red, 18M + 2 perf. montažne ploče, bijela vrata**

**Tehničke karakteristike**

**Instalacija, montaža**

Montiranje na	Nadgradna/NŽ
---------------	--------------

**Električna struja**

Nazivna struja	16 A
----------------	------

**Oprema**

Broj redova	3
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Ne

**Kapacitet**

Broj modula	18
-------------	----

**Dimenzije**

Visina	625 mm
Širina	400 mm
Dubina	146 mm

**Poklopac, vrata**

Broj vrata ormara	1
Broj brava	1

**Dimenzije**

Broj jedinica širine	18
----------------------	----

**Poklopac, vrata**

Vrata/poklopac je proziran	Ne
----------------------------	----

**Materijali**

Materijal	Polistiren (PS)
RAL kod	9010
Boja	Bijelo

**Oprema**

Ima klemni blok za uzemljenje	Ne
Ima montažnu ploču	Da

**Sigurnost**

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Ingress Protection (IP) klasa	IP40
Vrsta zaključavanja	Uklopna brava Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	650 °C