



VB318MMP

Ormar, vega, NŽ, hybrid, 1 red, 18M + 2 perf. montažne ploče, bijela vrata

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža u zid/PŽ
---------------	------------------

Električna struja

Nazivna struja	16 A
----------------	------

Oprema

Broj redova	3
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Ne

Kapacitet

Broj modula	18
-------------	----

Dimenzije

Visina	625 mm
Širina	400 mm
Dubina	146 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
Broj brava	1

Dimenzije

Broj jedinica širine	18
----------------------	----

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Ne
----------------------------	----

Materijali

Materijal	Polistiren (PS)
RAL kod	9010
Boja	Bijelo

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje	Ne
Ima montažnu ploču	Da

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Ingress Protection (IP) klasa	IP40
Vrsta zaključavanja	Uklopna brava Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	650 °C

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----