



VDR10057011

Verschlussdeckel R10 rund 275mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

Abmessungen

Einbautiefe	55 mm
Einbaudurchmesser	275 mm
Außendurchmesser	294 mm
Tiefe der Bodenbelagsaussparung	5 mm

Konfiguration

Einbaugröße (Unterflursysteme)	R10
--------------------------------	-----

Installation, Montage

Geeignet für Bodenvertiefungen	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Feuchtreinigung	Nein

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Polyamid (PA)
Oberfläche	Pulverbeschichtet

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	5 kN
---	------

Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Polyamid (PA)
------------------	---------------

Einsatzbedingungen

Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN
--------------------------------------	------

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Blind
------------------	-------

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

Texte

Kabelausslass	Ohne Kabelausslass im Deckel
---------------	------------------------------

Werkstoff

Farbe	Eisengrau
RAL Nummer	7011

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	0
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	0

Ausstattung

Anzahl der Gerätebecher	0
-------------------------	---

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

