



MW440

Disjuntor 4P 40A Curva C 3kA 4 Módulos

Características técnicas

Corrente elétrica

| | |
|--|------|
| Corrente nominal | 40 A |
| Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito I _{cn} inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60898-1 | 3 kA |
| Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito I _{cu} inferior a 230 V AC IEC60947-2 | 3 kA |
| Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito I _{cu} inferior a 400 V AC IEC60947-2 | 3 kA |

Arquitetura

| | |
|--------------|----|
| N.º de polos | 4P |
| Curva | C |

Capacidade

| | |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 4 |
|-------------------|---|

Principais atributos elétricos

| | |
|---|------|
| Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito I _{cn} AC de acordo com a IEC60898-1 | 3 kA |
|---|------|

Instalação, montagem

| | |
|--|----------------|
| Binário nominal de aperto do terminal superior | 2,80 - 2,80 Nm |
| Binário nominal de aperto do terminal inferior | 2,80 - 2,80 Nm |

Tensão

| | |
|---|------------------|
| Tensão nominal de funcionamento U _e | 400 - 400 V |
| Tipo de alimentação de tensão | CA (abreviatura) |
| Tensão nominal de isolamento U _i | 500 V |
| Tensão nominal de resistência a impulsos U _{imp} | 4000 V |

Frequência

| | |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Conexão

| | |
|---|------------------------|
| Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços | 1 - 35 mm ² |
| Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis | 1 - 25 mm ² |
| Secção transversal de entrada com parafusos, para condutores flexíveis | 1 - 25 mm ² |
| Secção transversal de entrada com parafusos, para condutores maciços | 1 - 35 mm ² |

Instalação, montagem

| | |
|---|----------------------|
| Binário de aperto nominal | 2,80 - 2,80 Nm |
| Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares | biconnect |
| Tipo de conexão para produtos modulares | Terminal de parafuso |
| Possibilidade de montagem a 360° | Sim |

Segurança

| | |
|-----------------------|-------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
| Distância da grelha | 35 mm |

Condições de utilização

| | |
|--|----------------------|
| Grau de poluição de acordo com IEC60664/IEC60947-2 | 2 |
| Classe de limitação da energia I ² t | 3 |
| Tropicalização | Para todos os climas |
| Temperatura de funcionamento | -25 - 70 °C |

Potência

| | |
|--------------------------------|---------|
| Potência total dissipada em IN | 21,30 W |
|--------------------------------|---------|

Conetividade

| | |
|------------------|----------------------|
| Tipo de ligações | Terminal de parafuso |
|------------------|----------------------|

Conetividade

| | |
|--|------------------|
| Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares | Bornes alinhados |
| Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares | Bornes alinhados |

Dimensões

| | |
|--------------|-------|
| Altura | 83 mm |
| Largura | 70 mm |
| Profundidade | 70 mm |

Sustentabilidade

| | |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHS | Sim |
|-------------------|-----|