



VANR2009005

tehalit.VE-EE Pokrywa rowkowana 1-2mm aluminium tubus R2 podłoga podn czarny alu

#### Właściwości techniczne

##### Architektura

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Z ramką ochronną wykładziny podłogowej          | Tak |
| Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową | Nie |

##### Wymiary

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Zakres głębokości wbudowania | 90 mm  |
| Średnica wbudowania          | 242 mm |
| Średnica zewnętrzna          | 253 mm |
| Grubość wgłębienia dywanu    | 3 mm   |

##### Konfiguracja

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe) | R2 |
|-----------------------------------------------|----|

##### Instalacja, montaż

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej     | Tak |
| Do instalacji w betonie                       | Tak |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz              | Nie |
| Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze | Tak |
| Do czyszczenia na mokro                       | Tak |

##### Instrukcje

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Konserwacja podłogi | Mokry |
|---------------------|-------|

##### Materiały

|          |           |
|----------|-----------|
| Materiał | Aluminium |
|----------|-----------|

##### Warunki użytkowania

|                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie) | 10 kN |
| Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni                   | 3 kN  |

##### Funkcje

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Do kanałów podpodłogowych | Nie |
|---------------------------|-----|

##### Dodatkowe informacje

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Wyprowadzenie przewodu | Z wypustem kablowym w pokrywie |
|------------------------|--------------------------------|

##### Materiały

|         |           |
|---------|-----------|
| Kolor   | Aluminium |
| Kod RAL | 9005      |

##### Rodzaj połączenia

|                        |   |
|------------------------|---|
| Liczba wejść kablowych | 3 |
| Liczba gniazd SCHUKO   | 6 |

##### Sprzęt

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Liczba wbudowanych urządzeń | 6 |
| Liczba skrzynek wyjściowych | 2 |

##### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK10 |
| Klasa ochrony w stanie nieużywanym | IP66 |

Ilustracje | Rysunki

