



HAS363



## Huvudbrytare 3-polig 63A, 2 modulers bredd

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

|             |    |
|-------------|----|
| Antal poler | 3  |
| Antal poler | 3P |

#### Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 2 |
|---------------|---|

#### Elektrisk ström

|                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Märkström                                                      | 63 A    |
| Acceptabel märkdriftström vid AC21                             | 63 A    |
| Acceptabel märkdriftström vid AC21 i kategori A                | 63 A    |
| Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar | 10 kA   |
| Acceptabel märkdriftström AC21 i kategori B                    | 63 A    |
| Märkkorttidsström Icw IEC 60947                                | 0,80 kA |
| Acceptabel märkdriftström vid AC22 i kategori A                | 45 A    |

#### Spänning

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Märkdriftspänning Ue | 415 - 415 V |
|----------------------|-------------|

#### Elektrisk ström

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Acceptabel märkdriftström AC22 i kategori B | 45 A |
|---------------------------------------------|------|

#### Spänning

|               |    |
|---------------|----|
| Matarspänning | AC |
|---------------|----|

#### Elektrisk ström

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Acceptabel märkdriftström vid AC23 i kategori A | 45 A |
| Acceptabel märkdriftström AC23 i kategori B     | 45 A |

#### Installation, montering

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Nominellt åtdragningsmoment | 2 - 2 Nm |
|-----------------------------|----------|

#### Dimensioner

|       |       |
|-------|-------|
| Höjd  | 78 mm |
| Bredd | 36 mm |
| Djup  | 75 mm |

#### Ström

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 8,70 W |
|--------------------------------------------|--------|

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

#### Ström

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC23 | 29000 W |
|---------------------------------------------------|---------|

#### Användningsförhållanden

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Driftstemperatur | -25 - 55 °C |
|------------------|-------------|

#### Frekvens

|          |            |
|----------|------------|
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |