



EKSQ405BL

Caixa+Tampa cega para cargas pesadas 24M

Características técnicas

Arquitetura

Com ranhura para pavimento

Sim

Forma

Forma

Quadrado

Dimensões

Profundidade da montagem

116 mm

Comprimento para embutir

405 mm

Largura incorporada

405 mm

Altura

116 mm

Tamanho nominal

244 mm

Configuração

Tamanho da instalação (instalações sob o piso)

Q12

Dimensões

Espessura do rebaixo do tapete

28 mm

Condições de utilização

20 kN

3 kN

Equipamento

Número de caixas de saída

0

Número de saídas da conduta

0

Instalação / montagem

Adequado para montagem em soalho de cavidade

Sim

Adequado para instalação em piso elevado

Sim

Materiais

Material

Aço inoxidável

Cor

Aço inoxidável

Funções

Adequado para canal de subsolo

Sim

índice de proteção

Resistência ao impactos IK

IK10

Índice de proteção IP

IP20

Sustentabilidade

Livre de halógeno

Sim

Conformidade RoHS

Sim