



WNC172B

## ΣΥΒΥΚΟ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΔΙΠΛΗ ΚΑΘΕΤΗ IP55 ΛΕΥΚΗ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |      |
|------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 16 A |
|------------------|------|

#### Τάση

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Ονομαστική τάση | 250 V |
|-----------------|-------|

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Ονομαστική τάση | 250 - 250 V |
|-----------------|-------------|

#### Συνθήκες χρήσης

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -15 - 30 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Συχνότητα

|           |            |
|-----------|------------|
| Συχνότητα | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Υλικά

|       |       |
|-------|-------|
| Χρώμα | Λευκό |
|-------|-------|

|             |      |
|-------------|------|
| Κωδικός RAL | 9010 |
|-------------|------|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Φινίρισμα επιφάνειας | Ματ |
|----------------------|-----|

|       |               |
|-------|---------------|
| Υλικό | Θερμοπλαστικό |
|-------|---------------|

|             |             |
|-------------|-------------|
| Μεταχείριση | Ακατέργαστο |
|-------------|-------------|

#### Διαστάσεις

|      |        |
|------|--------|
| Ύψος | 147 mm |
|------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Πλάτος | 147 mm |
|--------|--------|

|       |       |
|-------|-------|
| Βάθος | 65 mm |
|-------|-------|

|                 |   |
|-----------------|---|
| Αριθμός μονάδων | 2 |
|-----------------|---|

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος | 0 mm |
|--------------------------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Ενσωματωμένο βάθος | 0 mm |
|--------------------|------|

#### Σύνδεση

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Τύπος σύνδεσης | Σφιγκτήρας βύσματος |
|----------------|---------------------|

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Διατομή αγωγού | 1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
|----------------|---------------------------|

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Τοποθέτηση | Επίτοιχη τοποθέτηση |
|------------|---------------------|

#### Συνδεσιμότητα

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Είδος σύνδεσης | plug-in σύνδεσης |
|----------------|------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Τρόπος στήριξης | Στερέωση με βίδες |
|-----------------|-------------------|

#### Εξοπλισμός

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος | SCHUKO |
|--------------------------------|--------|

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα | Όχι |
|----------------------------------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| Με καπάκι | Ναι |
|-----------|-----|

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης | Όχι |
|----------------------------------------------|-----|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Με LED σηματοδότησης | Όχι |
|----------------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| με κλειδαριά | Όχι |
|--------------|-----|

#### Παρελκόμενα

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Πλακίδια με θέση επιγραφής | Όχι |
|----------------------------|-----|

#### Κάλυμμα, πόρτα

|                |                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Τύπος καπακιού | Αυτοκλειόμενο αρθρωτό κάλυμμα, μπορεί να συγκρατηθεί στην τελική θέση |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|

#### Χωρητικότητα

|                   |   |
|-------------------|---|
| Αριθμός στοιχείων | 2 |
|-------------------|---|

#### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Με επαφές ασφαλείας       | Ναι  |
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK07 |
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP55 |

#### Λειτουργίες

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Με φωτισμό προσανατολισμού | Όχι |
| Φωτιζόμενο                 | Όχι |

#### Αναγνωριστικό (ID)

|              |     |
|--------------|-----|
| Με αποτύπωμα | Όχι |
|--------------|-----|

#### Κείμενο

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Σήμανση        | Χωρίς επιτύπωση       |
| Κάλυμμα        | Πλήρες περίβλημα      |
| Καλωδίωση      | Μηχανισμοί σύνδεσης   |
| Ασφάλεια       | προστασία για παιδιά  |
| Είδος σύνδεσης | Με plug-in ακροδέκτες |

#### Βιωσιμότητα

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS                  | Ναι |