



LNH3400M

## Knivsäkring 3 400A

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

|       |    |
|-------|----|
| Kurva | gG |
|-------|----|

#### Säkring

|                 |      |
|-----------------|------|
| Säkringsstorlek | NH3C |
|-----------------|------|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Säkringens karakteristik | gG |
|--------------------------|----|

#### Spänning

|               |    |
|---------------|----|
| Matarspänning | AC |
|---------------|----|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Märkdriftspänning Ue | 500 - 500 V |
|----------------------|-------------|

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Märkspänning vid AC 50 Hz | 500 - 500 V |
|---------------------------|-------------|

#### Elektrisk ström

|           |       |
|-----------|-------|
| Märkström | 400 A |
|-----------|-------|

#### Användningsförhållanden

|          |     |
|----------|-----|
| Isolerad | Nej |
|----------|-----|

#### Elektriska huvudattribut

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Märkkortslutningbrytförmåga Icn (IEC 60898-1) | 120 kA |
|-----------------------------------------------|--------|

#### Ström

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 34 W |
|--------------------------------------------|------|

#### Dimensioner

|      |        |
|------|--------|
| Höjd | 150 mm |
|------|--------|

|       |       |
|-------|-------|
| Bredd | 66 mm |
|-------|-------|

|      |       |
|------|-------|
| Djup | 80 mm |
|------|-------|

#### Hållbarhet

|            |    |
|------------|----|
| Halogenfri | Ja |
|------------|----|

|                |    |
|----------------|----|
| REACH-SVHC fri | Ja |
|----------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| RoHS-överensstämmelse | Ja |
|-----------------------|----|