



WH25180700C

**kallysto line UP komplett: Schwenktaster Schliesser/1p/ 0<-1 Ultraweiss**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom 16 A

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Drehknopf

Polanzahl 1

**Werkstoff**

Farbe Ultraweiss

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

**Abmessungen**

Höhe 92 mm

Breite 92 mm

Tiefe 55 mm

Einbautiefe 14 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 41 mm

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Bedienelemente und Anzeigen**

Ausführung Taster Einzeltaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

**Sicherheit**

Schutzart IP IP20

Stossfestigkeit IK IK02

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Texte**

Aufdruck Mit Aufdruck "0 ← 1"

Schaltart/Variante Schliesser

Anschlussart Mit Schraubklemmen

**Geeignet für**

kallysto Unterputz

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja