



LFR2002009016A

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Výška                 | 20 mm                     |
| Šířka                 | 20 mm                     |
| Délka                 | 20000 mm                  |
| Vnitřní průřez vodiče | 342 - 342 mm <sup>2</sup> |

##### Kapacita

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení) | 2 |
|---------------------------------------------------------|---|

##### Materiál

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Materiál | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Povrch   | Neošetřený             |
| Kód RAL  | 9016                   |
| Barva    | Dopravní bílá          |

##### Bezpečnost

|                        |      |
|------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK | IK07 |
| Stupeň krytí IP        | IP40 |

##### Normy

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12 | Ne |
|-----------------------------------------------|----|

##### Podmínky použití

|                  |            |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

##### Konektivita

|                |            |
|----------------|------------|
| Spojení kanálu | Bez spojky |
|----------------|------------|

##### Vybavení

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Počet přepážek                | 0     |
| Počet oddílů                  | 1 - 1 |
| Počet připojitelných přepážek | 0     |
| Včetně kabelové příchytky     | Ne    |
| S ochrannou fólií             | Ne    |

##### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |

#### Ilustrace a výkresy

