



EKSQ405TM

Schwerlastkassette/Tubusmontagesatz 20kN Q405 405x405mm Höhe innen/außen 28/44mm

Technische Eigenschaften

Form

Form	Quadratisch
------	-------------

Abmessungen

Einbautiefe	116 mm
Einbaulänge	405 mm
Einbaubreite	405 mm
Höhe	116 mm
Nenngröße	244 mm

Konfiguration

Einbaugröße (Unterflursysteme)	Q12
--------------------------------	-----

Abmessungen

Dicke Bodenbelagsaussparung	28 mm
-----------------------------	-------

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätbecher	Ja
---	----

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	20 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätbecher	3
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung Leitungsauslass	Schraubar

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

Werkstoff

Farbe Leitungsauslass	Silber
Werkstoff	Edelstahl
Farbe	Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK10
-------------------	------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----