



LNH0063T

### NH-Sicherungseinsatz NHO gG 500V 63A Top-Melder Grifflasche spannungsführend

#### Technische Eigenschaften

##### Architektur

Auslösecharakteristik

gG

##### Sicherung

Sicherungsgröße

NHO

Sicherungscharakteristik

gG

##### Spannung

Versorgungsspannungsart

AC

Bemessungsbetriebsspannung Ue

500 - 500 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz

500 - 500 V

##### Elektrischer Strom

Nennstrom

63 A

##### Einsatzbedingungen

Isoliert

Nein

##### Elektrische Hauptattribute

Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1

120 kA

##### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

5 W

##### Abmessungen

Höhe

125 mm

Breite

30 mm

Tiefe

61 mm