




303303

Interrupor tripolar on/off 16AX,400V

Características técnicas

Corriente eléctrica	
Corriente de conmutación	16 A

Instalación, montaje	
Montaje en	Empotrado

Tensión	
Tensión asignada	400 V

Materiales	
Material	Metal Plástico

Identificación	
Disposición de montaje	Elemento básico

Conectividad	
Tipo de montaje	Montaje de garra

Controles e indicadores	
Número de teclas	1

Dimensiones	
Dimensiones	71 x 71 mm
Profundidad del montaje	31 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	35 mm

Seguridad	
Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Resistencia al impacto IK	IK07

Arquitectura	
Elemento de control/operación	Tecla simple

Corriente eléctrica	
Corriente nominal asignada	16 A

Texto	
Tipo de montaje	Con garras de expansión
Tipo de conexión	Con bornes roscados
Iluminación	Para circuito iluminación y control
Modo conmutación	3 polos desconexión Con posición 0 predefinida

Sostenibilidad	
Conforme RoHS	Sí