




458802

Technische eigenschappen

Frequentie

Overdrachtsbandbreedte 16 - 16 MHz

Samenstelling

Aantal uitgangen 2

Materiaal

Kleur Wit

Aansluiting

Type connector/steker Schroefaansluiting

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Spanning

Nominale spanning 125 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 1 A

Afmetingen

Inbouwdiepte 22 mm

Teksten

Uitgang Met rechte uitgang

Montagewijze Met spreidklemmen

Beveiliging Nee

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja