



SBN240

**Prekidač, 40A, 2k.o., 400V AC, 2M**

**Tehničke karakteristike**

**Arhitektura**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Broj polova       | 2                   |
| Neutralan položaj | Bez neutralnog voda |
| Tip pola          | 2P                  |

**Električna struja**

|                                                                                           |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nazivna struja                                                                            | 40 A                         |
| Prihvatljivi iznos struje AC21 kategorija A                                               | 40 A                         |
| Prihvatljivi iznos struje AC21 kategorija B                                               | 40 A                         |
| Prihvatljivi iznos struje AC22 kategorija A                                               | 40 A                         |
| Prihvatljivi iznos struje AC22 kategorija B                                               | 40 A                         |
| Nazivna kratkospojna vršna moć I <sub>cm</sub> pri 415 V AC prema IEC 60947-3             | 0,84 kA                      |
| Nazivna kratkotrajna podnosiva struja I <sub>cw</sub> 1s IEC 60947                        | 0,60 kA                      |
| Nazivna uvjetna struja kratkog spoja I <sub>nc</sub> sa osiguračem prema IEC/EN 60669-2-4 | 6000A/80A gG parallel 32A gG |

**Napon**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Nazivni radni napon U <sub>e</sub> | 400 - 400 V |
|------------------------------------|-------------|

**Instalacija, montaža**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Nazivni zatezni moment | 2,80 - 2,80 Nm |
|------------------------|----------------|

**Napon**

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Vrsta napajanja                                   | AC     |
| Nazivni izolacijski napon U <sub>i</sub>          | 440 V  |
| Nazivni impulsni podnosivi napon U <sub>imp</sub> | 6000 V |

**Kapacitet**

|             |   |
|-------------|---|
| Broj modula | 2 |
|-------------|---|

**Sigurnost**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
|-------------------------------|------|

**Frekvencija**

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 60 Hz |
|-------------|------------|

**Dimenzije**

|           |            |
|-----------|------------|
| Visina    | 83 mm      |
| Širina    | 35 mm      |
| Dubina    | 68 mm      |
| Dimenzije | 83 x 35 mm |

**Oprema**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Broj NO kontakata | 2 |
| Broj NC kontakata | 0 |

**Uvjeti korištenja**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Radna temperatura                   | -20 - 70 °C |
| Temperatura skladištenja/transporta | -40 - 80 °C |

**Veza**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Presjek fleksibilnog vodiča | 2.5 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Presjek krutog provodnika   | 2.5 - 25 mm <sup>2</sup> |

**Izdržljivost**

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Broj mehaničkih operacija                                       | 60000 |
| Električna izdržljivost pri nazivnom opterećenju AC21 (ciklusi) | 5000  |
| Električna izdržljivost pri nazivnom opterećenju AC22 (ciklusi) | 5000  |

---

**Snaga**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Ukupni gubitak snage pri IN | 2,20 W |
| Gubitak snage po polu na In | 1,10 W |

**Povezivost**

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Poravnanje gornjeg priključka za modularne uređaje | Poravnata klemna |
|----------------------------------------------------|------------------|

**Održivost**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |