



SBN240

Vypínač 2 pól. 40A

Technické vlastnosti

Architektura

Počet pólů	2
Poloha neutrálního vodiče	Bez neutrálního
Typ pólu	2P

Elektrický proud

Jmenovitý proud	40 A
Přijatelná proudová zatížitelnost AC21 v kategorii A	40 A
Proudová zatížitelnost při AC21 v kategorii B	40 A
Přijatelná proudová zatížitelnost AC22 v kategorii A	40 A
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B	40 A
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost I _{cm} při 415 V AC podle IEC 60947-3	0,84 kA
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud I _{cw} 1 s IEC 60947	0,60 kA
Jmenovitý podmíněný zkratový proud I _{nc} s pojistkou podle IEC/EN 60669-6000A/80A gG parallel 32A gG 2-4	

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	2,80 - 2,80 Nm
----------------------------	----------------

Napětí

Provozní napětí AC	400 - 400 V
Typ napájecího napětí	AC
Jmenovité izolační napětí	440 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí U _{imp}	6000 V

Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Rozměry

Výška	83 mm
Šířka	35 mm
Hloubka	68 mm
Rozměry	83 x 35 mm

Vybavení

Počet kontaktů NO	2
Počet kontaktů NC	0

Podmínky použití

Provozní teplota	-20 - 70 °C
Skladovací/přepravní teplota	-40 - 80 °C

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	2.5 - 16 mm²
Průřez plného vodiče	2.5 - 25 mm²

Trvanlivost

Mechanická životnost v cyklech	60000
Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC21	5000
Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC22	5000

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	2,20 W
Ztrátový výkon na pól	1,10 W

Konektivita

Zarovnání horního připojení pro modulární zařízení	Zarovnaná svorka
--	------------------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano