



VD118PD

**Kleinverteiler, IC<sup>2</sup>, APV, 1-reihig, 18 PLE, IP40, MS-Klemme, N+PE, weiße Tür**

### Technische Eigenschaften

#### Spannung

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 400 - 400 V |
|--------------|-------------|

#### Installation, Montage

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein    |
| Montage auf                | Aufputz |

#### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 63 A |
|-----------|------|

#### Ausstattung

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen          | 1    |
| Anzahl Reihen                | 1    |
| Anzahl Felder                | 1    |
| Mit Schloss                  | Nein |
| Mit Neutraleiterklemmenblock | Ja   |

#### Kapazität

|               |    |
|---------------|----|
| Anzahl Module | 18 |
|---------------|----|

#### Funktionen

|                        |    |
|------------------------|----|
| Mit Leitungseinführung | Ja |
|------------------------|----|

#### Abmessungen

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 200 mm |
| Breite | 400 mm |
| Tiefe  | 91 mm  |

#### Abdeckung, Tür

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anzahl Schranktüren  | 1 |
| Anzahl der Schlösser | 0 |

#### Abmessungen

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 18 |
|-----------------------------|----|

#### Abdeckung, Tür

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
|------------------------------|------|

#### Werkstoff

|            |            |
|------------|------------|
| Werkstoff  | Kunststoff |
| RAL Nummer | 9010       |
| Farbe      | Reinweiß   |

#### Ausstattung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Ja   |
| Mit Montageplatte       | Nein |

#### Werkstoff

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Ultraviolettstrahlen beständig | Nein |
|--------------------------------|------|

#### Sicherheit

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II                   |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP40                              |
| Schließungstyp                 | Schnappverschluss<br>Ohne Schloss |
| Glühdrahttest                  | 750 °C                            |

#### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|