




EK028



Przekładnik prądowy

Właściwości techniczne

Funkcje

Klasa dokładności	1
-------------------	---

Moc

Moc	0 VA
-----	------

Wymiary

Średnica otwarcia	15 mm
Wysokość otwarcia	14,60 mm
Szerokość otworu	14,60 mm

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
----------------	----------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - +45 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-25 - +70 °C

Prąd elektryczny

Maks. intensywność pierwotna	90 A
Maks. intensywność obwodu wtórnego	48 mA