



WH26580300C

**kallysto.trend encastré complet: Prise T13 avec bornes enfichables, Blanc**

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale 250 V

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

#### Dimensions

Hauteur 94 mm

Largeur 94 mm

Profondeur 43.7 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 36.7 mm

Profondeur de montage 7 mm

#### Raccordement

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB Raccordement à fiche

#### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Pré-équipé avec Prise de courant

#### Capacité

Nombre de modules 1

#### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

#### Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

#### Identification

Avec inscription Non

Textes

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Housse               | Plaque pleine                                             |
| Protection           | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels |
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect                      |

Convient pour

|                   |
|-------------------|
| kallysto encastré |
|-------------------|

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |