



ATA163039016

#### TEHALIT ATA ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 32x16 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

##### Τεχνικά χαρακτηριστικά

###### Διαστάσεις

|        |       |
|--------|-------|
| Ύψος   | 16 mm |
| Πλάτος | 32 mm |

###### Παρελκόμενα

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Είδος παρελκόμενου εξαρτήματος | Μορφοποιημένο |
|--------------------------------|---------------|

###### Ρυθμίσεις

|              |          |
|--------------|----------|
| Εύρος γωνίας | 83 - 140 |
|--------------|----------|

###### Υλικά

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Υλικό       | Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS) |
| Μεταχείριση | Ακατέργαστο                               |
| Χρώμα       | Traffic white                             |
| Κωδικός RAL | 9016                                      |

###### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK07 |
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP40 |

###### Standards

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12 | Όχι |
|----------------------------------------------------------------|-----|

###### Συνθήκες χρήσης

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5 - 60 °C |
|-------------------------|------------|

###### Εξοπλισμός

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Με προστατευτικό φιλμ | Όχι |
|-----------------------|-----|

###### Κατάλληλο για

|           |  |
|-----------|--|
| ATA 16x30 |  |
|-----------|--|

###### Βιωσιμότητα

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC    | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS                  | Ναι |