




385620



Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder wg Up IP44

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
Taststrom	10 A

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
-----------------------	-----------

Werkstoff

Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	42 mm
Einbautiefe	31,30 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	0
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Stoßfestigkeit IK	IK07

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Für Schraubbefestigung Ohne Spreizkrallen
Schaltart/Variante	Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Geeignet für

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja