




385620



Botão de chave, 1NA+1NF, s/canhão

Características técnicas

Corrente elétrica

Poder de corte	10 A
Corrente de contacto momentânea	10 A

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Chave
--------------------------	-------

Materiais

Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	42 mm
Profundidade da montagem	31,30 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	0
Com contacto de sinal de feedback	Não

Conetividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Segurança

Índice de proteção IP	IP44
Resistência ao impactos IK	IK07

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Texto

Impressão	Sem gravação
Modo de instalação	Para fixação por parafuso Sem garras de expansão
Modo de comutação	Contacto de comutação, utilizável como NF ou NA
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

Adequado para

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim