



FG24SD

Anreihstandschränk, univers, IP 54, Schutzklasse II, 1900x1110x400 mm

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Höhe                     | 1900 mm |
| Breite                   | 1110 mm |
| Tiefe                    | 400 mm  |
| Materialdicke Seitenwand | 2 mm    |

**Sicherheit**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP54  |
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II                                   |
| Schließungstyp                 | Doppelbartverschluß 3 mm<br>Schloss mit Schlüssel |
| Stoßfestigkeit IK              | IK10  |

**Ausstattung**

|   |   |
|---|---|
| Anzahl Felder                           | 4 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 8 |

**Installation, Montage**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Montage auf                | Bodenbefestigung |
| Geeignet für Aussenbereich | Nein             |

**Werkstoff**

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Farbe      | Lichtgrau            |
| RAL Nummer | 7035                 |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet    |
| Werkstoff  | Metall<br>Kunststoff |

**Ausstattung**

|               |    |
|---------------|----|
| Anzahl Reihen | 12 |
|---------------|----|

**Abdeckung, Tür**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren          | 2    |
| Anzahl der Schlösser         | 1    |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

**Elektrischer Strom**

|           |        |
|-----------|--------|
| Nennstrom | 1600 A |
|-----------|--------|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

Abbildungen | Zeichnungen

