




HXA024H

MCCB Styk sygnalizacyjny x160-P160-x250-P250-x630-P630 1P 250VAC

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	3 A
Prąd znamionowy 230 V AC15	3 A

Łączność

Typ połączenia	quickconnect
Rodzaj montażu	Montaż na click

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku	1NC+1NO
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.5 - 1.25 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.5 - 1.25 mm ²

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	250 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	1500 V
Typ napięcia zasilania	AC/DC

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	3 W
--	-----

Sprzęt

Liczba styków INV	0
Liczba styków NC	1

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP4X
------------------------------------	------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----