



FP53SW2

univers Obudowa naścienna IP54/II 800x800x205

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Wysokość                | 800 mm |
| Szerokość               | 800 mm |
| Głębokość               | 205 mm |
| Grubość ścianki bocznej | 1 mm   |

**Bezpieczeństwo**

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP54                         |
| Klasa ochronności                  | Klasa izolacji II            |
| Typ blokowania                     | Blokada na pręt<br>Bez zamka |
| Odporność na uderzenie IK          | IK09                         |

**Sprzęt**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Liczba sekcji w poziomie        | 3 |
| Liczba otworów płyty kołnierzej | 6 |

**Instalacja, montaż**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Sposób montażu                   | Montaż ścienny |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie            |

**Materiały**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Kolor    | Czysta biel        |
| Kod RAL  | 9010               |
| Obróbka  | Malowany proszkowo |
| Materiał | Stal               |

**Sprzęt**

|               |   |
|---------------|---|
| Liczba rzędów | 5 |
|---------------|---|

**Materiały**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Wykończenie powierzchni | Mat |
|-------------------------|-----|

**Pokrywa, drzwi**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Liczba drzwi obudowy           | 2   |
| Liczba zamków                  | 1   |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |

**Prąd elektryczny**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 250 A |
|-----------------|-------|

**Zrównoważony rozwój**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|