



ERC416

**Contattore comando manuale eco 4 NA 230 V AC 16 A 2 moduli DIN**

**Caratteristiche tecniche**

**Connessione**

Tipo di contatto	4NO
------------------	-----

**Corrente**

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

**Numero di moduli**

Numero di moduli	2
------------------	---

**Frequenza**

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	4000 V
Tensione di isolamento nominale Ui	440 V
Tensione nominale d'impiego CA	400 - 400 V
Tensione di comando AC	230 - 230 V
Tensione di comando DC	0 - 0 V

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-10 - 50 °C
-------------------------	-------------

**Uso**

Categoria d'impiego	AC-7a/AC-7b
---------------------	-------------

**Condizioni d'uso**

Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 80 °C
------------------------------------	-------------

**Durata**

Numero di manovre	100000
Durata elettrica e numero di cicli	30000

**Potenza**

Potenza dissipata totale	5,50 W
Assorbimento potenza di spunto	21 VA

**Serie**

Altezza	83 mm
Larghezza	35,75 mm
Profondità	60 mm

**Connessione**

Numero di contatti	4
--------------------	---

**Equipaggiamento**

Numero di contatti NA	4
Numero di contatti NC	0
Con interruttore per commutazione manuale	Si

**Connessione**

Sezione conduttore flessibile	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido	1 - 10 mm <sup>2</sup>

**Installazione, montaggio**

Coppia di serraggio nominale	1,20 - 1,20 Nm
------------------------------	----------------

**Architettura**

Numero di poli	4
----------------	---

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----