



EZN002



### Relais temporisé retardé au déclenchement

#### Caractéristiques techniques

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Puissance

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Puissance absorbée (fonctionnement)         | 15 VA |
| Pertes en puissance à pleine charge         | 2 W   |
| Ampoules à incandescence et halogènes 230 V | 450 W |

##### Conditions d'utilisation

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de service            | -20 - 50 °C |
| Température de stockage/transport | -40 - 70 °C |

##### Raccordement

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |
| Section de raccordement en câble rigide | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Nombre de contacts                      | 1                        |
| Type de contact                         | 1x inverseur             |

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

##### Textes

|                      |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de commutation  | Contact inverseur, comme NF ou NO                                                                                                                                                                              |
| Fonction             | Fonctions avec temporisation au déclenchement, avec temporisation de retour, avec contact de passage à l'appel/au relâchement, avec formation d'impulsions, avec clignotement symétrique, contact ouvert/fermé |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis                                                                                                                                                                                              |
| Mode de montage      | Pour un montage sur rail DIN                                                                                                                                                                                   |

##### Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Hauteur    | 85 mm    |
| Largeur    | 17.50 mm |
| Profondeur | 58 mm    |

##### Courant électrique

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Courant assigné d'emploi en AC1 | 8 A |
|---------------------------------|-----|

##### Équipement

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Nombre de contacts NF       | 0   |
| Nombre de contacts NO       | 0   |
| Temporisation à l'arrêt     | Non |
| Temporisé à l'enclenchement | Oui |

##### Réglages

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Plage de temporisation | 0.1 S - 10 h |
|------------------------|--------------|

##### Tension

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Type de tension d'alimentation | AC/DC |
|--------------------------------|-------|

Illustrations | dessins

