



HW2M420DE

Interruttore automatico aperto hw+ HW2 55kA 2000A 4P estraibile sentinel Energy

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	2000 A
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2	55 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2	55 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2	55 kA

Durata

Numero di manovre	25000
-------------------	-------

Equipaggiamento

Numero di contatti ausiliari, invertitori	4
---	---

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	1000 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	12000 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

Resistenza meccanica

Resistenza interna	16 $\mu\Omega$
--------------------	----------------

Architettura

Numero di poli	4
Tipo di costruzione del dispositivo	Estrazione
Numero di poli	4P4D N:0/50/100/200%

Unità di sgancio

Tempo di risposta alla chiusura	50 ms
---------------------------------	-------

Potenza

Potenza dissipata totale	222,20 W
--------------------------	----------

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì